

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\emptyset$  chwytu / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

minimalna $\emptyset$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	20 mm
wielk. płytki	9 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SCLCR/L09
śruby mocujące	269028 8
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
długość całkowita $L$	180 mm
wysokość mocowania $L_2$	14 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\emptyset$ chwytu $D_s$	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500