



Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	341421 6
GTIN	8436004857005
Klasa artykułu	39Z

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na uchwyty trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

Opis techniczny

zakres mocowania	0 - 8 mm
uchwytów ze stożkiem	B 10
Ø zewnętrzna	37 mm
dł. uchwyty zamkniętego	78 mm
największa Ø stożka uchwyty wiertarskiego	10,094 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe