



### Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, typ: 7,4-3/8



#### Dane zamówienia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 341760 7,4-3/8 |
| GTIN             | 8436004856657  |
| Klasa artykułu   | 39Z            |

#### Opis

##### Wykonanie:

- Samozaciskowy, bezkluczowy uchwyt wiertarski o dużych siłach mocowania.
- Bardzo ergonomiczny, przyjazny dla użytkownika.
- Optymalne rozwiązanie dla branży medycznej dzięki odporności na działanie autoklawu.
- Wykonany ze stali o wyjątkowej odporności na korozję.
- Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa dzięki certyfikacji według ISO 13485.
- Otwór przelotowy umożliwia bezpieczne stosowanie wiertel, rozwiertaków, trzpieni i innych narzędzi.

##### Zastosowanie:

Do stosowania w przemyśle chemicznym, spożywczym i produkcji napojów, medycznym, lotniczym.

#### Opis techniczny

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| dł. uchwytu zamkniętego               | 66 mm                           |
| adapter                               | 3/8-24 cal                      |
| Ø zewnętrzna                          | 32 mm                           |
| zakres mocowania                      | 0,3 - 7,4 mm                    |
| długość głowicy wiertarskiej otwartej | 59 mm                           |
| masa                                  | 0,218 kg                        |
| Rodzaj produktu                       | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |

