



Imadło centrujące, kształt A, Gwint × długość: M4X12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370053 M4X12
GTIN	4059245267743
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

Kształt A ze śrubą z łbem stożkowym.

Zalety:

- **Efekt docisku.**
- **Szybkie i łatwe mocowanie elementów.**

Zastosowanie:

Do centrowania i mocowania obrabianego przedmiotu w otworze. Powierzchnie klinowe umożliwiają osiągnięcie wysokich sił mocowania.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, czerniona. Hartowana (33–39 HRC).

wskazówka:

W czasie mocowania siła mocowania oddziałuje punktowo na ścianę otworu.

Opis techniczny

D _{min.}	8 mm
D _{maks.}	10,3 mm

Karta danych

maksymalna siła zaciskająca	0,9 kN
rozwartość klucza SW	2,5 mm
L	7,3 mm
H ₁	0,9 mm
H	5,5 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu