

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	A12L SCLCR/L06
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	16 mm
śruby mocujące	269028 22
Przesunięcie osi L_3	9 mm
wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
długość całkowita L	140 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500