

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1506..
płytki podporowa	259031 28
śrubado dźwigni	259018 7
Dźwigienka	259015 8
długość główki L ₁	36 mm
Wielkość chwytu	32 mm
wielk. płytki	15 mm
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 3232P15
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 7	259018 7
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Dźwigienka Typ 8	259015 8
płytką podporowa Typ 28	259031 28
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500