



Imadło centrujące, kształt B, Gwint × długość: M4X12



Dane zamówienia

Numer katalogowy 370054 M4X12

GTIN 4059245267781

Klasa artykułu 37K

Opis

Wykonanie:

Kształt B ze śrubą z łbem walcowym.

Zaleta:

- **Efekt docisku.**
- **Szybkie i łatwe mocowanie elementów.**

Zastosowanie:

Do centrowania i mocowania obrabianego przedmiotu w otworze. Powierzchnie klinowe umożliwiają osiągnięcie wysokich sił mocowania.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, czerniona. Hartowana (33–39 HRC).

wskazówka:

W czasie mocowania siła mocowania oddziałuje punktowo na ścianę otworu.

Opis techniczny

D_{min.} 8 mm

D_{maks.} 10,3 mm

Karta danych

rozwartość klucza SW	3 mm
L	7,1 mm
maksymalna siła zaciskająca	1,5 kN
H	5,5 mm
H ₁	5,1 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu