



## Imadło centrujące, kształt B, Gwint × długość: M5X15



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370054 M5X15
GTIN	4059245267798
Klasa artykułu	37K

### Opis

#### Wykonanie:

Kształt B ze śrubą z łbem walcowym.

#### Zaleta:

- **Efekt docisku.**
- **Szybkie i łatwe mocowanie elementów.**

#### Zastosowanie:

Do centrowania i mocowania obrabianego przedmiotu w otworze. Powierzchnie klinowe umożliwiają osiągnięcie wysokich sił mocowania.

#### Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, czerniona. Hartowana (33–39 HRC).

#### wskazówka:

W czasie mocowania siła mocowania oddziałuje punktowo na ścianę otworu.

### Opis techniczny

D <sub>maks.</sub>	12,3 mm
D <sub>min.</sub>	10 mm

## Karta danych

maksymalna siła zaciskająca	2,5 kN
H	6,4 mm
rozwartość klucza SW	4 mm
L	9 mm
H <sub>1</sub>	6,2 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu