



Nóż introligatorski z uchwytem 1-komponentowym z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 9mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	844975 9
GTIN	4069515023399
Klasa artykułu	82B

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej prowadnicy metalowej, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.

Uchwyt z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, z 3 odłamywanymi, 13-członowymi ostrzami (zblizonymi do nr. 844910 wielk. 10), o szerokości 9 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 844910 wielk. 10; 844915 wielk. 10 i 844917 wielk. 10.

Opis techniczny

długość noża bez ostrza	130 mm
długość grotu	80 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	13
grubość grotu	0,4 mm
szerokość grotu	9 mm
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski