



Nóż introligatorski z uchwytem 1-komponentowym, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 18mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	845075 18
GTIN	4069515023405
Klasa artykułu	82B

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.

Uchwyt z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z 3 odłamywanymi, 8-członowymi ostrzami (zblizonymi do nr. 845010 wielk. 10), o szerokości 18 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.

Opis techniczny

długość noża bez ostrza	165 mm
grubość grotu	0,5 mm
długość grotu	100 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	8
szerokość grotu	18 mm

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/845075-18>