

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
śruby mocujące	269028 9
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	30 mm
kod ISO uchwytu	A25R SCLCR/L12
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

śruby mocujące Typ 9

269028 9

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500