

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	A20R SCLCR/L09
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
śruby mocujące	269028 8
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	25 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500