

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

płytką podporowa	269005 6
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	40 mm
wielk. płytki	12 mm
Przesunięcie osi L_3	22 mm
śruby mocujące	269028 20
kod ISO uchwytu	A32S SCLCR/L12
wkręt płytki podporowej	269013 5
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 1204..
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L_2	31 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

płytki podporowa Typ 6

269005 6

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500