

Garant**CC.T 060204, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060204 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 2,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 2,5 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia