

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L ₃	16 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1104..
wielk. płytki	11 mm
Dźwigienka	259015 10
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	25 mm
kod ISO uchwyty	A20Q PDUNR/L11
śrubado dźwigni	259018 12
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L ₂	19 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Ø chwytu D _s	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Dźwigienka Typ 10

259015 10

śrubado dźwigni Typ 12

259018 12