

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 32/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273791 32/4
GTIN	4045197485427
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
Szerokość skrawania $W$	4 mm
śruba	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	40 mm
$t_{\max}$ . obróbka wewnętrzna	11,5 mm
długość całkowita $L$	300 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	50 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

**Aksesoria**

śruba zaciskowa Typ 8

279815 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX20

674248 TX20

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymienialnych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500