

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 25/2,5mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273791 25/2,5 |
| GTIN | 4045197485366 |
| Klasa artykułu | 21W |

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Szerokość skrawania W | 2,5 mm |
| Przesunięcie osi L_3 | 19 mm |
| śruba | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| $t_{\text{maks.}}$ obróbka wewnętrzna | 6 mm |
| minimalna Ø otworu wstępnego $D_{\text{min.}}$ | 32 mm |
| długość całkowita L | 250 mm |
| Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów | 40 mm |
| Ø chwytu D_s | 25 mm |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| możliwość wcinania osiowego | tak |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 8

279815 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500