

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 25/11 mm kod ISO uchwytu: A25R PDUNR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DN.. 1104..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 18,5 mm

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 6
Długość wysięgu L_1	100 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
wielk. płytki	11 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
płytko podporowa	259031 7
Przesunięcie osi L_3	18,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
kod ISO uchwytu	A25R PDUNR/L11
Dźwigienka	259015 7
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1104..
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm

Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L ₂	24 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259110
Dźwigienka	259010
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytką podporowa	259210
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Wkręt do dźwigienki Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 7	259015 7
płytką podporowa Typ 7	259031 7
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2