

Garant
Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/15 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/15 mm kod ISO uchwytu: PDJNR/L 3232P15
 pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 40 mm
 długość główki L₁: 36 mm
 długość całkowita L: 170 mm
 płytki podporowa: 259031 28

Opis techniczny

płytki podporowa	259031 28
Miejsce połączenia / podziału	32×32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
długość główki L ₁	36 mm
wielk. płytki	15 mm
śrubado dźwigni	259018 7
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Wielkość chwytu	32 mm
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 3232P15
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
Dźwigienka	259015 8
zestaw kołków sprężystych	259047 2

długość całkowita L	170 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Dźwigienka	259020
Wkręt do dźwigienki	259120
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytki podporowa	259270
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
płytki podporowa Typ 28	259031 28
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 8	259015 8
Wkręt do dźwigienki Typ 7	259018 7