


Garant**CCMT 060202, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 060202 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 2,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 2,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	SS
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia