

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 16/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273791 16/3
GTIN	4045197525048
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**Opis techniczny**

$t_{\text{maks.}}$ obróbka wewnętrzna	6 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{\text{min.}}$	23 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
Przesunięcie osi $L_3$	14,5 mm
śruba	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
długość całkowita L	180 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	30 mm
Ø chwytu $D_s$	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruba zaciskowa Typ 9	279815 9
Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600