

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 25/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273791 25/5
GTIN	4045197640390
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**Opis techniczny**

$t_{\text{maks.}}$ obróbka wewnętrzna	9,5 mm
Szerokość skrawania W	5 mm
śruba	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Przesunięcie osi $L_3$	19 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{\text{min.}}$	32 mm
długość całkowita L	250 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	40 mm
Ø chwytu $D_s$	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

**Akcesoria**

śruba zaciskowa Typ 8

279815 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX20

674248 TX20

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500