

**Garant**

**Uchwyty zaciskowe odsadzone – zewnętrzne 90°, prawe, szerokość chwytu b: 25mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273805 25
GTIN	4045197499981
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

- **Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.**
- **W celu zapewnienia optymalnego połączenia maksymalny moment dokręcenia śruby mocującej jest wygrawerowany laserowo na chwycie.**
- **Najwyższa dokładność pozycjonowania oraz najwyższa odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania.**

**Pasuje do :**

uchwytów płytek skrawających nr 273821; 273823; 273825; 273829.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami montażowymi.

**wskazówka:**

Uchwyty płytek skrawających należy zamawiać oddzielnie.

długość główki L<sub>1</sub>: 20,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

L<sub>2</sub>: 38 mm

śruba: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Opis techniczny**

L <sub>2</sub>	38 mm
długość główki L <sub>1</sub>	20,5 mm
szerokość chwytu b	25 mm

śruba	279815 9 (TX25; 6 Nm)
długość całkowita L	160 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Uchwyt zaciskowy

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600