


Garant**Uchwyty płytek skrawających wypukłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 110/170mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273817 110/170
GTIN	4045197537898
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 bis 273811.

Część zamienna:

Śruba mocująca nr 279815 9.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

$D_1 = \emptyset$ min. dla 1. podcięcia / $D_2 = \emptyset$ maks. dla 1. podcięcia.

W zależności od konfiguracji mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30–50%.

Szerokość skrawania W: 4 mm

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 15 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	110 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	15 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	170 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Szerokość skrawania W	4 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

Akcesoria

śruba zaciskowa Typ 9	279815 9
śruba zaciskowa	279910