

Garant**Oprawki termokurczliwe, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302285 32
GTIN	4045197288189
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termoskurcz. przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø mocowania D ₁	32 mm
Ø D ₂	44 mm
Ø zewn. D	53 mm
adapter	SK 50 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
	308740 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50

Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 50

354225 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Zespół chłodzący typ CU1

354215 CU1

Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1

354210 SU1

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 20-32 mm

354240 20-32

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308605 50