

Garant**Oprawki termokurczliwe, SK 50 A = 120, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302305 6
GTIN	4045197288585
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termoskurcz. przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	6 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø zewn. D	27 mm
adapter	SK 50 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°ze śrubą do regulacji długości Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 50	354225 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
	302414 20/6

Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości, z kanalikami doprow. chłodziwo $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/6 mm

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308605 50

Przedłużki do oprawek termokurczliwych 3°, z amortyzacją drgań $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/6 mm

302415 20/6

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308620 50

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla \varnothing mocowania 6-9 mm

354235 6-9

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308830 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50

308600 50

Krażki wymienne do cewki SU1 dla \varnothing mocowania 6-12 mm

354240 6-12

Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1

354210 SU1

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/6 mm

302410 16/6

Adapter chłodzący długi 4,5° dla \varnothing mocowania 6-9 mm

354236 6-9

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308760 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50

Zespół chłodzący typ CU1

354215 CU1

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308765 50

Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° ze śrubą do regulacji długości $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/6 mm

302412 20/6

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308785 50