


Garant

Uchwyty zaciskowe **Oprawki zaciskowe proste – zewnętrzne 0°, prawe,**
szerokość chwytu b: 16 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273800 16
GTIN	4045197499905
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.**
- **W celu zapewnienia optymalnego połączenia maksymalny moment dokręcenia śruby mocującej jest wygrawerowany laserowo na chwycie.**
- **Najwyższa dokładność pozycjonowania oraz najwyższa odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania.**

Pasuje do :

uchwytów płytek skrawających nr 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Uchwyty płytek skrawających należy zamawiać oddzielnie.

W zależności od mocowania i materiału obniżyć początkowe wartości o 30 do 50%.

Szerokość funkcjonalna L₄: 18,5 mm

długość główki L₁: 38 mm

długość całkowita L: 113 mm

śruba: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Opis techniczny

długość główki L ₁	38 mm
śruba	279815 9 (TX25; 6 Nm)

szerokość chwytu b	16 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	18,5 mm
długość całkowita L	113 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymienialnych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9