

**Garant****Uchwyty płytek skrawających wypukłe do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 26/41 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	273818 26/41
GTIN	4045197538116
Klasa artykułu	21W

## Opis

**Wykonanie:**

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 do 273811.

**Część zamienna:**

Śruba mocująca nr 279815 9.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

**wskazówka:**

$D_1 = \emptyset$  min. dla 1. podcięcia /  $D_2 = \emptyset$  maks. dla 1. podcięcia.

W zależności od konfiguracji mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30–50%.

Szerokość skrawania W: 4 mm

maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 15 mm

## Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	15 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	41 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	26 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Szerokość skrawania $W$	4 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

## Akcesoria

śruba zaciskowa Typ 9	279815 9
śruba zaciskowa	279910