

**Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 18,0 V, Typ: M18TLED****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	073211 M18TLED
GTIN	4002395380220
Klasa artykułu	07A

Opis**Wykonanie:**

Solidne latarki z akumulatorem litowo-jonowym, z silnym strumieniem światła, wykorzystujące technologię **TRUEVIEW™**. Z obrotową głowicą LED.

Głowica lampki regulowana w zakresie 135°.

Pasuje do :

Akumulatory Milwaukee 18 V (nr 073816 MB18 i 073827 MB18). Akumulatory Milwaukee 18 V (nr 073816, wielk. MB18).

w dostawie::**Latarka akumulatorowa bez akumulatora.**

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

oznaczenie producenta: M18 TLED

Strumień światła: 120 lm

czas świecenia: 10 h

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 18 V

Opis techniczny

oznaczenie producenta	M18 TLED
czas świecenia	10 h
Napięcie akumulatorów	18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Masa bez akumulatorów	300 g
Strumień światła	120 lm
Źródło światła	Moduł LED
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zakres obrotu	135 stopni
strefa wg ATEX	brak
Atrybut nazwy produktu	18,0 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB18 V	073816 MB18