

**Garant****Oprawki termokurczliwe, SK 50 A = 120, Ø mocowania D1: 14mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	302305 14
GTIN	4045197288622
Klasa artykułu	31A

## Opis

### Wykonanie:

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**

### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termoskurcz. przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

## Opis techniczny

Ø mocowania D <sub>1</sub>	14 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø zewn. D	34 mm
adapter	SK 50 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

## Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°ze śrubą do regulacji długości Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Zespół chłodzący typ CU1	354215 CU1
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°ze śrubą do regulacji długości Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Przedłużki do oprawek termokurczliwych 3°, z amortyzacją drgań Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
	302412 32/12

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°ze śrubą do regulacji długości Ø d / Ø D1 32/12 mm

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°ze śrubą do regulacji długości Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50

308600 50

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 32/14 mm

302410 32/14

Przyrząd do opravek termokurczliwych Typ SU1

354210 SU1

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308785 50

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 25/14 mm

302410 25/14

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308820 50

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 25/14 mm

302416 25/14

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości, z kanalikami doprow. chłodziwo Ø d / Ø D1 32/14 mm

302414 32/14

Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 32/14 mm

302416 32/14

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 12-20 mm

354240 12-20

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308830 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Przedłużki do opravek termokurczliwych 3°, z amortyzacją drgań Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 50	354225 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50