

Garant**Oprawki termokurczliwe, SK 50 A = 120, Ø mocowania D1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302305 20
GTIN	4045197288653
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termoskurcz. przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	20 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø zewn. D	41 mm
adapter	SK 50 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 20-32 mm	354240 20-32
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°ze śrubą do regulacji długości Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Zespół chłodzący typ CU1	354215 CU1
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 50	354225 50
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5°bez śruby do regulacji długości Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1	354210 SU1
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50