

Garant**Oprawki termokurczliwe, SK 50 A = 120, Ø mocowania D1: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302305 25
GTIN	4045197288660
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termoskurcz. przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	25 mm
Ø D ₂	44 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø zewn. D	53 mm
adapter	SK 50 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 50	354225 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1	354210 SU1
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
	308610 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50

Zespół chłodzący typ CU1

354215 CU1

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308820 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308605 50

Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 20-32 mm

354240 20-32

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308760 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308765 50