

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 45/S4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Klasa artykułu	21V

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 10
kod ISO uchwyty	AH04X SCLDR/LS4
wielk. płytki	4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
Przesunięcie osi L ₃	2,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	4,57 mm
długość całkowita L	65 mm
wysokość mocowania L ₂	3,58 mm
Kąt ustawienia κ	97 stopni
\varnothing chwytu D _s	4 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 10	269028 10
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200