

**Garant****Wytaczaki z HSS, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 46/S4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268706 46/S4
GTIN	4045197591951
Klasa artykułu	21V

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	3 mm
śruby mocujące	269028 10
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	5,78 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CDCT S4010.
kod ISO uchwytu	AH05X SCLDR/LS4
wielk. płytki	4 mm
długość całkowita L	65 mm
wysokość mocowania $L_2$	4,6 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	5 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 10	269028 10
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200