

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 66/S4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268706 66/S4
GTIN	4045197591975
Klasa artykułu	21V

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 10
wielk. płytki	4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	9,05 mm
kod ISO uchwytu	AH08H SCLDR/LS4
Przesunięcie osi L_3	4,5 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	7,49 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	8 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 10	269028 10
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200