

duMONT**Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9, typ: 20-25****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 290400 20-25 |
| GTIN | 662600445010 |
| Klasa artykułu | 29J |

Opis**Wykonanie:**

Asortyment przepychaczy **HSS** nr 290405 włącznie z niezbędnymi wkładkami nr 290410 i tulejami prowadzącymi nr 290415. Dostarczane w wysokiej jakości, stabilnym etui drewnianym umożliwiającym bezpieczne i przejrzyste przechowywanie.

Zawartość:

po jednym przepychaczu nr 290405: 20F1; 22F1; 25F1

po jednej tulei prowadzącej nr 290415: Typ F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

wskazówka:

- tolerancje P9 i H9 dostarczane od producenta z dopłatą 15%
- zestawy przepychaczy do obróbki w jednym przejściu - na zamówienie
- PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe).

Materiał ostrza

 : HSS

Opis techniczny

Materiał ostrza

 :

HSS

