

**duMONT****Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, tolerancja JS9, Typ: 3A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290405 3A
GTIN	662600444020
Klasa artykułu	29J

**Opis****Zastosowanie:**

**Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.**

**w dostawie::**

Przepychacze z wkładkami.

**wskazówka:**

- **w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)**
- **po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie**
- **przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie**
- **PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)**
- **wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.**

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

długość przepychania: 127 mm

Szerokość rowków wpustowych: 3 mm

Głębokość rowków wpustowych: 1,4 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 8 - 10 mm

długość przepychania w stali: 6 - 30 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 300 kg

## Opis techniczny

Szerokość rowków wpustowych	3 mm
długość przepychania	127 mm
ilość przejść	2
Głębokość rowków wpustowych	1,4 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	300 kg
do Ø otworów wg DIN 6885	8 - 10 mm
szerokość grzbietu	3,25 mm
długość przepychania w stali	6 - 30 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Rodzaj produktu	Przepychacz

## Akcesoria

Wkładki do przepychaczy nr 290405 – 407 Typ 3A	290410 3A
Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9 Typ 2-3	290400 2-3