

Garant**Oprawki termokurczliwe 3°, SK 40 A = 120, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302356 10
GTIN	4045197480064
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Wszystkie chwytory przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

Zastosowanie:

- zwłaszcza do obróbki narzędzi i form;
- tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys;
- do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806. Klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835. Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410, rozm. 12/3 i 12/4. Przyrządy termoskurczowe nr 354210 – 304450.

wskazówka:

Bez regulacji długości!

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø D ₂	16 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø zewn. D	27 mm
adapter	SK 40 A = 120

Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Zespół chłodzący typ CU1	354215 CU1
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniem uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 40	354225 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
	308806 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308700 40

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308820 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Przyrząd do opravek termokurczliwych Typ SU1

354210 SU1

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308830 40

Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308635 40