

duMONT

Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9, typ: 16-18



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290400 16-18
GTIN	662600445003
Klasa artykułu	29J

Opis

Wykonanie:

Asortyment przepychaczy **HSS** nr 290405 włącznie z niezbędnymi wkładkami nr 290410 i tulejami prowadzącymi nr 290415. Dostarczane w wysokiej jakości, stabilnym etui drewnianym umożliwiającym bezpieczne i przejrzyste przechowywanie.

Zawartość:

po jednym przepychaczu nr 290405: 16E1; 18E1

po jednej tulei prowadzącej nr 290415: Typ E1:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

wskazówka:

- tolerancje P9 i H9 dostarczane od producenta z dopłatą 15%
- zestawy przepychaczy do obróbki w jednym przejściu - na zamówienie
- PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe).

Materiał ostrza

 ; HSS

Opis techniczny

Materiał ostrza

 ;

HSS

