



Przedłużki do opravek hydraulicznych, L = 150 mm, Ø chwytu d / Ø mocowania D1: 20/12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:

Z osiową regulacją długości. Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.

Zastosowanie:

Do opravek hydraulicznych i uchwytów z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Tulejka pośrednia nr 302155; 302160; 302175; 302180.

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 25 mm

L₁: 46 mm

gwint M: M10x1

odcinek przesuwu V: 10 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø chwytu d	20 mm
L ₁	46 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
gwint M	M10x1
Ø mocowania D ₁	12 mm
Ø zewn. D	25 mm
Długość całkowita L	150 mm

Atrybut nazwy produktu

L = 150 mm

Akcesoria

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 5 mm	302135 5
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 5 mm	302140 5
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 6 mm	302140 6
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 4 mm	302140 4
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302135 8
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302140 8
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 3 mm	302140 3
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 4 mm	302135 4
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 3 mm	302135 3
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302135 6