

**Garant****Wytaczaki HM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 85/S5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Klasa artykułu	21V

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	GPCT S5010.
wielk. płytki	5 mm
Przesunięcie osi $L_3$	6,4 mm
kod ISO uchwytu	E08K SGLPR/LS5
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	10,72 mm
śruby mocujące	269028 6
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	7,49 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	8 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 6	269028 6
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500