

Garant**Wytaczaki z VHM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 85/S4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Klasa artykułu	21V

Opis techniczny

wielk. płytki	4 mm
Przesunięcie osi L ₃	4,5 mm
kod ISO uchwytu	E08K SCLDR/LS4
śruby mocujące	269028 10
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	9,05 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CDCT S4010.
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L ₂	7,49 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D _s	8 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 10	269028 10
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200