

Garant**Wytaczaki HM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 85/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Klasa artykułu	21V

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	8,15 mm
kod ISO uchwyty	E10K SGLCR/L06
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	13,54 mm
wielk. płytki	6 mm
śruby mocujące	269028 11
pasująca wymienna płytka skrawająca	GCCT 06020.
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	10 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
śruby mocujące Typ 11	269028 11
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200