

Garant**Wytaczaki HM, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 100/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Klasa artykułu	21V

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	E12M SGLCR/L06
wielk. płytki	6 mm
śruby mocujące	269028 11
Przesunięcie osi L ₃	9,15 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	15,52 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	GCCT 06020.
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L ₂	11,33 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D _s	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
śruby mocujące Typ 11	269028 11
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200