

Garant**Wytaczaki z VHM, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 60/S4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Klasa artykułu	21V

Opis techniczny

wielk. płytki	4 mm
kod ISO uchwyty	E04G SCLDR/LS4
pasująca wymienna płytki skrawająca	CDCT S4010.
śruby mocujące	269028 10
Przesunięcie osi L ₃	2,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	4,57 mm
długość całkowita L	90 mm
wysokość mocowania L ₂	3,58 mm
Kąt ustawienia κ	97 stopni
\varnothing chwytu D _s	4 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 10	269028 10
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200