

Garant**Wytaczaki z HSS, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 65/S5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Klasa artykułu	21V

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	10,72 mm
śruby mocujące	269028 6
kod ISO uchwytu	AH0812H SGSPR/LS5
pasująca wymienna płytka skrawająca	GPCT S5010.
wielk. płytki	5 mm
długość główki L_1	32 mm
Przesunięcie osi L_3	6,4 mm
Szerokość szyjki L_4	8 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	11,15 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni
\varnothing chwytu D_s	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 6	269028 6
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500