



Elektryczna szlifierka kąтова CG, gwint wrzeciona szlifierskiego M14, do tarcz o Ø 125 mmz blokadą przed ponownym uruchomieniem, z uchwytem antywibracyjnym



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077111 7222936
GTIN	4014586901503
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kąтова FEIN Ø 125 mm.

- Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
- Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
- Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	CG10-125
-----------------------	----------

Karta danych

Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
cechy szczególne	wykonanie krótkie
pobór mocy	1000 W
maks. wibracje wg EN	8,5 m/s ²
maks. głębokość cięcia	35 mm
Napięcie w sieci	230 V
masa	2,1 kg
maks. Ø tarczy	125 mm
częstotliwość sieciowa	50 Hz
maksymalna prędkość obrotowa	11000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe