

**Garant****Wytaczaki z VHM, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 65/S4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Klasa artykułu	21V

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	5,94 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CDCT S4010.
śruby mocujące	269028 10
Przesunięcie osi $L_3$	3 mm
wielk. płytki	4 mm
kod ISO uchwytu	E05H SCLDR/LS4
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania $L_2$	4,6 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	5 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 10	269028 10
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200