



Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 16, nomin. Ø mocowania d: 8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308924 8
GTIN	4069515023955
Klasa artykułu	32Z

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej Ø.

Opis techniczny

adapter	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	425 E
Ø zewn. D	16,7 mm
Długość całkowita L	27,5 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe