

duMONT**Przepychacze do rowków wpustowych i klinowych, HSS, tolerancja JS9, typ: 5B1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290420 5B1
GTIN	662600555122
Klasa artykułu	29J

Opis**Wykonanie:**

Wielk. od 4B1 do 8C1 dodatkowo ze sfazowaniem krawędzi 45°.

Do jednoczesnego usuwania zadziorów z krawędzi rowków.

Zastosowanie:

Do wykonywania w jednym przejściu rowków wpustowych wg DIN 6885. Po wykonaniu 1/3 i 2/3 przejścia cofnąć na krótko – przepychacz naprowadza się samoczynnie.

wskazówka:

- **Do rozm. 2A zastosować nr 290405 2A.**
- **Pasowania P9 i H9 dostępne na zapytanie.**

Materiał ostrza

 : HSS

długość przepychania: 273 mm

Szerokość rowków wpustowych: 5 mm

Głębokość rowków wpustowych: 2,3 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 12 - 17 mm

długość przepychania w stali: 8 - 40 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 600 kg

Opis techniczny

Głębokość rowków wpustowych	2,3 mm
do Ø otworów wg DIN 6885	12 - 17 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	600 kg
długość przepychania	273 mm
Szerokość rowków wpustowych	5 mm
szerokość grzbietu	6,46 mm
długość przepychania w stali	8 - 40 mm
Materiał ostrza 	HSS